

fetra roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, plateforme fermé avec bord, plateforme en acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118650

fetra Plateau roulant

Force 250 kg

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme fermé avec bord
- plateforme en acier
- Avec bord
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	roule-bacs	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	TPE
norme européenne	oui	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	610 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	410 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
plateforme	fermé avec bord	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
Cadre	Avec bord	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	14 kg

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal