

Artikelnummer: 882693

Kurzbeschreibung: Scheren-Hochhubwagen
ACX10 E, elektrohydraulisch

Langbeschreibung: Scheren-Hochhubwagen
ACX10 E, elektrohydraulisch: Mit diesem
bedienerfreundlichen Scheren-Hochhubwagen
transportieren Sie ihre Güter schnell und sicher von
Regal zu Regal oder direkt an den entsprechenden
Einsatzort. Der Scherenhubwagen ACX10 M lässt
sich ganz einfach auf eine ergonomische
Arbeitshöhe einstellen â Euro das schont den
Rücken und macht das Be- und Entladen bequem.
Der Scheren-Hochhubwagen ACX 10E kann an
allen 230 V-Standard-Netzsteckdosen aufgeladen
werden. Lenkräder und Lastrollen aus Polyurethan



Hubantrieb per Knopfdruck, elektrohydraulisch Tragkraft: 1000 kg Gabellänge: 1170 mm
Hubereich min./max.: 85 - 800 mm Lastschwerpunkt: 600 mm Tragbreite: 540 mm
Gabelbreite: 160 mm Gesamtlänge: 1730 mm Lenkräder: ø 180 x B 50 mm Lastrollen: ø
75 x B 50 mm Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 21/45 mm/sec. Hubmotor: 0, 58 kW
Batteriekapazität: 12 V/52 Ah Ladegerät intern , Modell: ACX 10E, Tragkraft: 1000 kg,
Gesamtlänge: 1730 mm, Gabellänge: 1170 mm, Gabelbreite: 160 mm, Tragbreite: 540
mm, Lastschwerpunkt: 600 mm, Hubmotor: 0,58 kW, Ladegerät: intern,
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 21/45 mm/sec., Batteriekapazität: 12 V/52 Ah,
Lenkräder: ø 180 x B 50 mm, Hubantrieb: elektrisch, Hubbereich min./max.: 85 - 800 mm,
Lastrollen: ø 75 x B 50 mm

Hersteller: Schäfer Shop

EAN: 4250510801307

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 36-12-03-01