

## Information produit

# 77 02 135 H

## Pince coupante de côté pour l'électronique à tranchants au carbure rapportés

DIN ISO 9654



- Pour l'utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l'électronique et l'aérospatial
- On dispose toujours de l'outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs
- Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée
- Charnière entrepassée robuste et sans jeu
- Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC
- Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques
- Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas
- Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue



### Informations générales

Réf.	77 02 135 H
EAN	4003773075806
Tête	polissage miroir
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	115 g
Dimensions	135 x 50 x 20 mm
Norme	DIN ISO 9654
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,6 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,2 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 0,8 mm
Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 2,2 mm
Longueur de la mâchoire (B)	18 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	9,5 mm
Largeur de tête (A)	15 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

