

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Plattform aus Holz,  
Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800  
mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1  
Doppelflügeltür, Gestell in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158373



## Rollcart Schrankwagen

### mit Gitterwänden

### ESD-Ausführung



Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 850 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Schrankausführung	mit Türen
Material	Stahl	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1215 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1800 mm	Rad-Ø	200 mm
Länge	1385 mm	Radlager	Rillenkugellager
Breite	850 mm	Radanordnung	rechteckig
elektrisch leitend	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wandtyp	Gitterwände	Gewicht	92 kg

## Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158382		Zusatzboden für ESD-Schrankwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, mit Halterung, in weiß
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar