



Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstände für die Oberflächenmontage

Widerstandstyp: **Universalwiderstand**

Anzahl der Anschlüsse: 2

Paketgrößencode: **0402**Verpackungsmethode: **Auf Bandware**Toleranz für passive Komponenten: **1 %**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Fester Widerstand
Widerstandstyp	Universalwiderstand
Paketgrößencode	0402
Elementtyp	Dickschicht

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1
------------------------	---

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	50 V
Toleranz für passive Komponenten	1 %
Widerstandsklasse	Bis zu 1k Ω
Widerstandswert	18 Ω
Nennleistung	.125 W

Klemmenmerkmale

Anzahl der Anschlüsse	2
Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp	Löten

Abmessungen

Abmessungen der passiven Komponenten	1 x .5 x .35 mm
--------------------------------------	-----------------

Verwendungsbedingungen

Temperaturkoeffizient	± 200 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
-----------------------	-----------------------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Auf Bandware
--------------------	--------------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 $^{\circ}\text{C}$

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 2176326-2
CRGP 0603 12R 1%



TE Teilnr.: 5-2176327-4
CRGP 0805 270K 1%



TE Teilnr.: 2-2176328-3
CRGP 1206 680R 1%



TE Teilnr.: 6-2176330-1
CRGP 2010 1M0 1%



TE Teilnr.: 4-2176331-9
CRGP 2512 100K 1%

Auch serienmäßig | **Neohm CRGP**



Widerstände für die Oberflächenmontage(432)


Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:3-1614881-6
CPF 0603 10R 0.1% 25PPM 5K RL



TE Teilnr.:4-2176328-1
CRGP 1206 22K 1%



TE Teilnr.:5106775-1
Z-PACK/C VF 55P



TE Teilnr.:2214913-7
MBCE 2X2 P + 2X6 S VERTICAL EON

TE Teilnr.:ZPF000000000102759
104-0235-00

Dokumente

Produktzeichnungen

[CRGP 0402 18R 1%](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2176325-4_BA.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2176325-4_BA.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2176325-4_BA.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[CRGP Data Sheet](#)

Englisch