

Emparro67 Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 100-240VAC OUT: 24VDC/8A

INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24 V DC (SELV), $\pm 2\%$

Strom: 8 A

Verwandte Suchanfragen: IP67 Netzgerät, IP67 Netzteil, Netzgerät wasserdicht


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Eingangsspannung	90...265 V AC/90...265 V DC
Eingangsstrom	2.1 A (100 V AC); 0.9 A (240 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms	max. 7 A (230 V AC)
Leistungsfaktor	0.95 (230 V AC)
Vorsicherung extern	max. 20 A (T), Leitungsschutz
Frequenz	50...60 Hz

Allgemeine Daten

Normen	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte	4...100%
Wirkungsgrad	94.2% (230 V AC)
Befestigungsart	schraubbar
Temperaturbereich	-25...+60 °C, ...+70 °C Derating (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V DC (SELV), $\pm 2\%$
Power Boost	I _{out} N $\times$ 150% (min. 4 s)
Ausgangsstrom	8 A
Netzausfallüberbrückung	min. 35 ms (230 V AC); 8 A (24 V DC)
Restwelligkeit	max. 30 mV _{eff}
Spikes	max. 300 mV p-p
Geräteschutz	kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige	LED (grün): OK; LED (rot): Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss

Kaufmännische Daten

EAN	4048879482677
eClass	27049002
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	85044090