




## Technische Daten

02.10.2023

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck  
TLFX DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TLFX381DS-2x25YE

Artikelnummer: 553-60037



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe: Gelb (YE)

Ø Liefermaß min. (D): 38.1 mm

Ø nach Schrumpf max. (d): 19.1 mm

Wanddicke (WT): 0.975 mm

Schrumpfrate: 2:1

Min. Schrumpftemperatur: +100 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: UL224

Betriebstemperatur : -55 °C bis +105 °C

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm

ASTM D2671

Zugfestigkeit: 11 MPa

ASTM D2671

Bruchdehnung: 200 %

ASTM D2671

Längsschrumpf: -5 % max.

UL 224

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

02.10.2023

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck  
TLFX DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

Druckmethode: Thermotransfer  
Druckmethode (Alternativ): Laserstrahl  
Verarbeitungswerkzeug: H6100, TT431, TT4030, TT4030DS

Lagerzeit: 5 Jahre

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ASTM

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.