

Elephant H100 handtaket



De Elephant H100 is een robuust handtaket voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht voorop staan.

Kenmerken

- Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen.
- Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
- Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7.
- Galvanisch verzinkte handketting.



Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.



Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

0.5 - 2.0 t



3.1 - 5.0 t



Type	Veilige werklast (kg)	Handkracht max. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
H100-500KG	500	22	5,0 x 15,0	1	5,0 x 23,6	277	9	0100001
H100-1000KG	1.000	26	6,3 x 19,1	1	5,0 x 23,6	303	11.4	0100003
H100-1600KG	1.600	34	7,1 x 21,0	1	5,0 x 23,6	338	14.7	0100005
H100-2000KG	2.000	34	8,0 x 24,2	1	5,0 x 23,6	379	21	0100007
H100-3100KG	3.100	36	7,1 x 21,0	2	5,0 x 23,6	516	24	0100009
H100-5000KG	5.000	36	9,0 x 27,2	2	5,0 x 23,6	613	39.5	0100011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
H100-500KG	277	155	65	90	140	26	36	17	13
H100-1000KG	303	160	69	91	160	30	43	22	16
H100-1600KG	338	167,5	75	92.5	183	35	48	27	20
H100-2000KG	379	183	83	100	215	38	53	29	22
H100-3100KG	516	167,5	75	92.5	230	44	60	37	27
H100-5000KG	613	190	90	100	282	53	70	46	34