

## Broszura informacyjna

**90 49 340**

**Zapasowy przebijak do 90 42 340**

- Do montażu konstrukcji metalowych ścian działowych i sufitów podwieszanych
- Do montażu profili U i C o grubości maksymalnej 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Korpus szczypiec: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



### Ogólna

Nr art.	90 49 340
EAN	4003773028079
Waga	76 g
Wymiary	70 x 10 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*