

## Rollcart Tischwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 139262



## Rollcart Schwerer Tischwagen

Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen, untere Etage offen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1350 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Holz	Rad-Ø	200 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen, untere Etage offen	Radlager	Rollenlager
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Höhe	920 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1350 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	800 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	keine	Gewicht	53 kg