

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée zinc injecté haute pression.
Autres éléments en Inox 1.4305.

Finition :

Poignée, noir.
Inox poli.

Nota :

Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.

Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.


Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.

Accessoires :

Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression

Dessins



Aperçu des articles

Goupille d'arrêt avec poignée en T

Référence	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max.kN
K0793.204605010	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	15
K0793.204605015	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	15
K0793.204605020	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	15
K0793.204605025	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	15
K0793.204605030	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	15
K0793.204606010	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	22
K0793.204606015	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	22
K0793.204606020	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	22
K0793.204606025	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	22
K0793.204606030	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	22
K0793.204606035	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	22
K0793.204606040	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	22
K0793.204606045	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	22
K0793.204606050	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	22
K0793.206308020	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	38
K0793.206308025	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	38
K0793.206308030	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	38
K0793.206308035	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	38
K0793.206308040	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	38
K0793.206308045	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	38
K0793.206308050	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	38
K0793.206310020	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	60
K0793.206310025	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	60
K0793.206310030	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	60
K0793.206310035	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	43,9	10	60
K0793.206310040	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	60
K0793.206310045	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	53,9	10	60
K0793.206310050	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	60
K0793.206310060	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	60
K0793.208212025	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	86
K0793.208212030	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	86
K0793.208212035	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	86
K0793.208212040	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	86
K0793.208212045	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	86
K0793.208212050	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	86
K0793.208212060	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	86
K0793.208212070	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	86
K0793.208212080	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	86

Goupille d'arrêt avec poignée en T en zinc injecté haute pression

Aperçu des articles

Référence	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max.kN
K0793.208216030	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	153
K0793.208216035	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	153
K0793.208216040	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	153
K0793.208216045	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	153
K0793.208216050	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	153
K0793.208216060	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	153
K0793.208216070	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	153
K0793.208216080	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	153