

G80-1800



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kleine Abmessung und Top-Performance!

Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur - platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 920 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1190 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C



Stromaufnahme:

typ. 16 mA

Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

- cURus 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 
- VDE 

Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- G80-1800
- gedruckte Kurzanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 405 x 180 x 44 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 460 x 270 x 50 mm

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Linear
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Normal
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 52
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantiedauer:

2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anzahl Tasten
1	G80-1800	G80-1800LPCDE-0	4025112064968	Deutschland	hellgrau	hellgrau	105
2	G80-1800	G80-1800LPCDE-2	4025112065040	Deutschland	schwarz	schwarz	105
3	G80-1800	G80-1800LPCEU-0	4025112064937	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	104
4	G80-1800	G80-1800LPCEU-2	4025112064975	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	104
5	G80-1800	G80-1800LPCFR-0	4025112064951	Frankreich	hellgrau	hellgrau	105
6	G80-1800	G80-1800LPCGB-0	4025112064944	UK	hellgrau	hellgrau	105