

## Bauer bac à suspension

volume de rétention 173 l, hauteur x largeur x profondeur 165 x 1765 x 1265/915 mm, avec bac intérieur PE et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en tôle d'acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune



**Numéro d'article: 254722**



bac à suspension

- Idéal pour le rétrofit rapide et conforme à la loi de rayonnages modulaires en vue du stockage de produits dangereux
- convient pour comme niveau à part entière dans le rayonnage à poser directement sur les profilés porteurs
- Avec saillie sur les côtés longs comme surface d'appui
- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau de la catégorie GHS 1-4 et substances inflammables de la catégorie GHS 1-3
- volume de rétention 173 l
- hauteur x largeur x profondeur 165 x 1765 x 1265/915 mm
- avec bac intérieur PE et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en tôle d'acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- Avec déclaration de conformité StawaR

## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	tôle d'acier
type de bac de rétention	bac à suspension	épaisseur de matériau	3 mm
convient pour (produit/matériau)	rayonnages modulaires	surface	laqué
convient pour (application)	suspendre comme niveau de stockage	couleur	orangé jaune // RAL2000
lieu de stockage	à l'abri	modèle	avec saillie comme surface d'appui
volume de rétention	173 l	équipement bac de rétention	bac intérieur PE, caillebotis
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau de la catégorie GHS 1-4 et substances inflammables de la catégorie GHS 1-3	matériau de caillebotis	acier
construction (autorisation)	déclaration de conformité StawaR	surface de caillebotis	galvanisé
hauteur	165 mm	gerbable	non
largeur	1765 mm	roulant	non
profondeur	1265 mm	directive	StawaR
relative à la distance de la tra	915 mm	Poids	139 kg