

Artikelnummer: 138913

Kurzbeschreibung: Milieufilter voor vatenkasten asecos, met monitoring luchtafvoer, ATEX, B 305 x D 555 x H 210 mm



Langbeschreibung: Milieufilter voor vatenkasten asecos, met monitoring luchtafvoer, ATEX, B 305 x D 555 x H 210 mm: Het circulerende luchtfilterhulpstuk voor trommelkasten van asecos filtert oplosmiddeldampen betrouwbaar uit de lucht in uw kast. De stille eenheid is uitgerust met een controlesysteem voor de afvoerlucht. Met het recirculatie luchtfilterhulpstuk kunt u zich in de toekomst dure muuropeningen en kanalen voor afvoerluchtsystemen besparen. In plaats daarvan kunt u het kant-en-klare apparaat eenvoudigweg aan uw drumkast bevestigen. In plaats van de afvoerlucht te verwijderen, verwijdert een actief koolfilter op betrouwbare wijze koolstof uit de lucht in uw vatenkast. Het apparaat voldoet aan de eisen van richtlijn 2006/95/EG en de EMC-richtlijn 2004/108/EG en richtlijn 2014/34/EG. Omdat het filterhulpstuk zeer stil is, kunt u het ook in een directe werkomgeving gebruiken. De behuizing is gemaakt van gepoedercoat plaatstaal. Er is een afvoerluchtbevakingsysteem geïntegreerd, dat de activering van een rood lampje en een alarm in geval van een storing garandeert. Het is bedoeld voor gebruik met asecos drumkasten.

Meer details:

- Circulatieluchtfilterbevestiging voor asecos-trommelkasten voor montage op de kast
- Eenvoudige installatie, geen wandopeningen nodig.
- Voor technische ventilatie vanaf EX-2-zone of geen Ex-zone van kasten.
- CE-conform, EX-beschermd (ATEX-markering: CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc).
- Met afvoerluchtbevaking en potentiaalvrij alarmcontact
- Zeer geluidsarm, dus geschikt voor directe werkomgeving (geluidsdrukkniveau: 39 dB).
- Bevat een actief koolstoffilter (3500 g) met inbegrip van een voorfilter met zwevend stof voor het filteren van koolwaterstoffen (oplosmiddeldampen).
- Nominale spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Max. Huidig verbruik: 0,07 A
- Snelheid: 2.200 tpm
- Potentiaalvrij alarmcontact: Continue stroom/nominale spanning AC/nominale spanning DC: 10 A / 230 V / 30 V / 30 V
- Normen: Richtlijn 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn), ATEX-markering CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc en EMC-richtlijn 2004/108/EG en Richtlijn 2014/34/EU (ATEX-richtlijn).
- Materiaal: gepoedercoat plaatstaal (1,25 mm)
- Afmetingen: B 305 x D 555 x D 555 x H 210 mm
- gewicht: 18,5 kg

