

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Vaso de precipitados forma baja, GLASSCO**Descripción :** Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Graduado y con pico. Conforme a DIN 12331, ISO 3819

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	volumen	Øexterior(mm)	h (mm)	unidades por ref.
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice. Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO₂
- 13,0% en peso de B₂O₃
- 4% en peso de Na₂O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura máxima de trabajo : $515 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura de recocción: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura de reblandecimiento: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Calor específico: 0,2 Conductividad térmica (cal/cm³ / $^\circ\text{C}$ / sec): 0,0027

Resistencia Química: Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales. Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.

GENERAL INFORMATION

Product name : Beaker, low form, GLASSCO**Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). Graduated and with spout. According to DIN 12331 and ISO 3819

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	volume	Øouter (mm)	h (mm)	pcs/pack
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATE 3.3

3.3 borosilicate glass is a low alkali borosilicate composition. It is virtually free of magnesia-lime-Zinc group and contains only traces of heavy metals.

Chemical Composition:

- 81% in weight SiO₂
- 13.0% in weight B₂O₃
- 4% in weight Na₂O

Thermal Properties:

- Coefficient of Linear Expansion: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Strains Point: 515 $^\circ\text{C}$
- Annealing Point: 565 $^\circ\text{C}$
- Softening Point: 820 $^\circ\text{C}$
- Specific Heat: 0,2
- Thermal Conductivity (Cal/cm³/ $^\circ\text{C}$ /Sec): 0,0027

Chemical Durability: These Glassware is highly resistance to water, neutral and acid solutions, concentrated on acids and their mixtures as well as to chloride, bromine, iodine, and organic matters. Even during extended period of reaction and at temperatures above 100 $^\circ\text{C}$, its chemical resistance exceeds of most metals and other materials. It can withstand repeated dry and wet sterilization without surface deterioration and subsequent contamination. Resistance to attack of various chemicals is shown under. Only hydrofluoric acid, very hot phosphoric acid and alkaline solutions increasingly attack the glass surface with rising concentration and temperature.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bécher forme basse, GLASSCO**Description :** Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Gradué à bec. Conforme DIN 12331, ISO 3819

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	volume	Øextérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248



MATÉRIEL

MATÉRIEL BOROSILICATÉ 3.3

Le verre borosilicaté 3.3 est un verre ayant un contenu minimal en silice. Il ne contient pratiquement pas de magnésium, calcaire et zinc et contient seulement des traces de métaux lourds.

Composition chimique :

- 81% en poids de SiO₂
- 13,0% en poids de B₂O₃
- 4% en poids de Na₂O

Propriétés thermiques :

- Coefficient de dilatation linéaire : $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Température maximale de travail : 515 °C
- Température de réflectivité : 565 °C
- Température de ramolissement : 820 °C
- Capacité thermique massique : 0,2
- Conductivité thermique (cal/cm³ / °C / seg.): 0,0027

Résistance Chimique : Ce verre est hautement résistant à l'eau, solutions neutres et acides, acides concentrés et ses mélanges, comme le chlorure, brome, iode et solvants organiques. Même lors de longues périodes d'exposition et à des températures supérieures à 100° C. Sa résistance chimique est supérieure à la majorité des métaux et autres matériaux. Il peut résister à des stérilisations sèches ou humides répétées sans détérioration de la surface et contamination subséquente. Il résiste à l'attaque de diverses substances chimiques. Seul l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique très chaud et les solutions alcalines attaquent la superficie du verre avec l'augmentation de leur concentration et de la température

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Becher formato basso, GLASSCO**Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Graduato e con beccuccio. Conforme a DIN 12331 e ISO 3819

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	volume	Øesterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE BOROSILICATO 3.3

Il vetro borosilicato 3.3 è un vetro a contenuto minimo di silice. È praticamente privo di magnesio, calce e zinco, e contiene unicamente tracce di metalli pesanti.

Composizione chimica:

- 81 % in peso di SiO_2
- 13,0 % in peso di B_2O_3
- 4 % in peso di Na_2O

Proprietà termiche:

- Coefficiente di dilatazione lineare: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura massima di esercizio: $515 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura di ricottura: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura di rammollimento: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Calore specifico: 0,2 Conducibilità termica ($\text{cal/cm}^3/ \text{ } ^\circ\text{C/sec}$): 0,0027

Resistenza chimica: Questo vetro è altamente resistente all'acqua, alle soluzioni neutre e acide, agli acidi concentrati e alle loro miscele, nonché al cloruro, al bromo, allo iodio e ai solventi organici. Anche nel caso di periodi di esposizione prolungati e a temperature superiori ai $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, la sua resistenza chimica supera quella della maggior parte dei metalli e degli altri materiali. Può sopportare ripetuti cicli di sterilizzazione sia a calore secco che a calore umido senza che la superficie si deteriori e, di conseguenza, si contamini. Resiste all'attacco di diverse sostanze chimiche. Solo l'acido fluoridrico, l'acido fosforico molto caldo e le soluzioni alcaline con un aumento della concentrazione e della temperatura possono attaccare in maniera crescente la superficie del vetro.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Laag bekerglas, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Met maatverdeling en met tuit. Voldoet aan DIN 12331, ISO 3819



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	volume	buitenØ(mm)	h (mm)	stuks per ref.
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

BOROSILICAAT MATERIAAL 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwel geen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO₂ 13 0% van het gewicht van B₂O₃ 4% van het gewicht van Na₂O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: 32,5 x10⁻⁷ °C Maximale werkteemperatuur: 515 °C Onthardingstemperatuur: 565 °C Verwekingstemperatuur: 820 °C Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid (cal/cm³ / °C / sec): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven 100 °C overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Becherglas, niedrige Form, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Graduiert und mit Ausguss. Gemäß DIN 12331, ISO 3819.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øaußen(mm)	H (mm)	Stückzahlpro Artikel
BKLG-025-010	25 ml	34	51	10
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12
BKLG-150-010	150 ml	60	88	10
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	157	6
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4
BKLG-3K0-001	3000 ml	152	210	1
BKLG-5K0-001	5000 ml	170	270	1
BKLG-10K-001	10000 ml	220	350	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKLG-025-010	2268	0,47	70172000	08434868089402
BKLG-050-012	2184	0,50	70172000	08434868007246
BKLG-100-012	3500	0,73	70172000	08434868007253
BKLG-150-010	3264	0,73	70172000	08434868086272
BKLG-250-012	8448	1,82	70172000	08434868007277
BKLG-400-010	11914	1,87	70172000	08434868007291
BKLG-600-006	9114	1,54	70172000	08434868007307
BKLG-1K0-006	15228	2,13	70172000	08434868007260
BKLG-2K0-004	20181	2,57	70172000	08434868007284
BKLG-3K0-001	9576	0,99	70172000	08434868061224
BKLG-5K0-001	15435	1,58	70172000	08434868061231
BKLG-10K-001	27716	2,60	70172000	08434868061248

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO_2 , 0 % Gewichtsanteil B_2O_3 4 % Gewichtsanteil Na_2O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ Maximale Arbeitstemperatur: $515 \text{ } ^\circ\text{C}$ Glühtemperatur: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$ Erweichungstemperatur: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$ Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit ($\text{cal}/\text{cm}^3 / \text{ } ^\circ\text{C} / \text{sec}$): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleifen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.