

## Écran de projection avec trépied X-tra!Line®

### Le modèle d'entrée de gamme

- avec poignée de transport
- hauteur réglable en continu jusqu'à 2,65 m
- avec protection de la toile pour le transport
- trépied réglable en hauteur
- cadre octogonal en toile d'acier noir
- qualité de la toile: lumière diffuse (type D)
- facteur de densité lumineuse: 1,2
- toile avec revêtement



Visuel de référence: format 1:1



Vue de profil

Produit	Modèle	Format	Surface de projection	Numéro de fabricant	Code
Écran de projection avec trépied X-tra!Line	écran de projection avec trépied	1:1	(L)1.500 x (H)1.500 mm	LWST215	70010510
		1:1	(L)1.800 x (H)1.800 mm	LWST218	70010513
	écran de projection avec trépied	1:1	(L)2.000 x (H)2.000 mm	LWST220	70010516
		1:1	(L)2.200 x (H)2.200 mm	LWST222	70010519
	écran de projection avec trépied	1:1	(L)2.400 x (H)2.400 mm	LWST225	70010524