


# Technisch specificatieblad

## Quick-Pipe, helder wit

Artikelnr. 2153960



De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in het temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.

De hulpstukken zijn onderdeel van het systeem. De kleinste leveringshoeveelheid is één verpakking!




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	2153960
Type	2953 M16 RW
Omschrijving 1	Buiskanaal rond Q-P
Omschrijving 2	met sluitbare opening
Dimensie	M16
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 m
Gewicht	7,70 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Afmeting C	8,2 mm
Afmeting D	15,60 mm
Afmeting M	13,2
Afmeting t	1,20 mm
Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering vlambestendig	<input type="checkbox"/>
Uitvoering	aangebogen, zelfsluitend deksel
Betoninstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Afmetingen	M16
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Installatie op hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie in de grond	<input type="checkbox"/>
Montage in de open lucht	<input type="checkbox"/>
Montage machines en installaties	<input checked="" type="checkbox"/>
Met mof	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-25-+60 °C
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	<input type="checkbox"/>
Inbouw	<input type="checkbox"/>

### Classificatiecode voor normen elektrische leidingen