


61802330	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPS-EDU	

Der Kunststoffschlauch mit Federstahldrahtwendel und verzinkter Stahldrahtumflechtung SILVYN® FPS-EDU bietet einen optimalen Schutz gegen heiße Späne und ist zudem mechanisch hoch belastbar. Der Schutzschlauch kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Fahrzeugbau, in Schienenfahrzeugen, in der Automation und bei EMV-Anwendungen eingesetzt werden.



Material:

Schutzschlauch: PVC
 Innenwendel: Federstahldraht, Kunststoffummantelt
 Umflechtung: Stahldraht, verzinkt

Technische Merkmale:

Profil: Gewellt
 Nennweite: NW14 bis NW 56
 Schutzart: IP68 nach DIN EN 60529

Weitere Eigenschaften:

Silikon- und Cadmiumfrei: Ja
 Flexibilität: Hoch
 Zug- und Verdrehfest: Ja
 Innendruckbeständigkeit: Hoch
 Öl- und Säurebeständigkeit: Weitgehend
 Schutz gegen heiße Späne: Hoch

Temperaturbereich: -25°C bis +90°C

Farbe: Metallisch verzinkt


Approbationen:



Norm Referenzen: DIN EN 61386-23

Passende Verschraubung: SILVYN® MSK-M US
 SILVYN® US-M
 SILVYN® US

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802330DE Version: 04	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61802330	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPS-EDU	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Durchmesser mm		Biegeradius mm		Gewicht kg/m
		Innen	Außen	statisch	dynamisch	
61802330	14	9,0	14,0	16	40	0,15
61802331	17	12,0	17,0	19	50	0,21
61802332	19	14,0	19,0	22	55	0,25
61802333	21	15,0	21,0	24	60	0,28
61802334	27	20,0	27,0	30	75	0,38
61802335	36	28,0	36,0	40	100	0,62
61802336	45	37,0	45,0	48	120	0,82
61802337	56	48,0	56,0	60	150	1,04

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802330DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------