


# Schrankszubehör - Teleskopschienen

## Universal 2 HE Teleskopschiene



00505010



00505060 00505054

k = Schienenbreite, w = max. Einbaubreite

### Maßtabelle

Länge L	Innenteil				Außenteil			
	A	B	C	X	D	E	F	G
305	76,2	177,8	254,0	305,0	76,2	190,5	241,3	266,7
356	101,6	203,2	304,8	356,0	88,9	215,9	292,1	317,5
406	127,0	228,6	355,6	406,0	127,0	241,3	342,9	368,3
457	127,0	279,4	406,4	457,0	127,0	292,1	393,7	419,1
508	152,4	304,8	457,2	508,0	152,4	317,5	444,5	469,9
559	177,8	330,2	508,0	559,0	177,8	342,9	495,3	520,7
610	177,8	381,0	558,8	610,0	177,8	393,7	546,1	571,5
660	203,2	406,4	609,6	660,0	203,2	419,1	596,9	622,3
711	228,6	431,8	660,4	711,0	228,6	444,5	647,7	673,1

- Statische Traglast pro Paar von 46 - 61 kg
- Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
- Arretierung bei Vollauszug
- Auszugslänge > 100 %
- Schienenbreite k = 16 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 417 mm

### Lieferumfang

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Teleskopschiene, St, verzinkt

### Bestellinformationen

Länge L	Auszugslänge Y	Traglast P	Bestell-Nr.
mm	mm	kg	
305	330	61	<b>20110-100</b>
356	381	60	<b>20110-101</b>
406	432	58	<b>20110-102</b>
457	483	57	<b>20110-103</b>
508	533	55	<b>20110-104</b>
559	584	52	<b>20110-105</b>
610	635	50	<b>20110-106</b>
660	686	48	<b>20110-107</b>
711	737	46	<b>20110-108</b>

### Zubehör

<b>Befestigungsmaterial</b> für VARISTAR, zur Montage von 2 Teleskopschienen, VPE 1 Satz	<b>21120-158</b>
<b>Befestigungsmaterial</b> für eurorack, zur Montage von 2 Teleskopschienen, VPE 1 Satz	<b>21120-159</b>
<b>Befestigungsmaterial</b> für NOVASTAR, zur Montage von 2 Teleskopschienen, VPE 1 Satz	<b>21120-160</b>
<b>Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt</b>	<b>Bestell-Nr./35</b>

### Hinweis

- Zur Montage an der 19"-Ebene bitte Befestigungsmaterial separat bestellen
- Universal-Teleskopschienen können ohne zusätzliche Montagesätze auch in ungenormten Anwendungen, also außerhalb von 19"-Schränken eingesetzt werden

