


## palan manuel à chaîne

charge de traction 1000 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1

Numéro d'article: 907714



## Palan manuel à chaîne

### Force 1000 kg

palan manuel à chaîne

- charge de traction 1000 kg
- hauteur de levage 3 m
- nombre de brins 1
- boîtier en acier
- chaîne galvanisé
- crochet en acier
- crochet rotatif
- crochet avec capuchon de sécurité en tôle
- hauteur de construction 360 mm
- force de levage 31 daN
- avec frein de sécurité
- avec frein de sécurité

appareil de levage	appareil de levage	surface de boîtier	finition peinture époxy
type de moyen de levage	palan	matériau crochet	acier
charge de traction	1000 kg	surface chaîne	galvanisé
hauteur de levage	3 m	type de crochet	crochet rotatif
commande de levage	manuel	Finition des crochets	forgé
Force de levage	31 daN	Dimensions A	156 mm
nombre de chaînes	1 pièce	Dimensions B	151 mm
matériau	acier	Dimensions C	33 mm
hauteur de construction	360 mm	équipement de sécurité engins de	avec frein de sécurité
matériau de boîtier	acier	Poids	11,3 kg

## Accessoires

907816		Levage supplémentaire pour palan manuel à chaîne, pour Levage supplémentaire avec force 1000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

142256		pince à tôle, force 5000 kg, plage de prise 0 - 50 mm
210861		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
526536		balance pour grues, plage de pesage entre 0 et 10000 kg, Lisibilité par incréments de 1000 g, boîtier en métal / crochet en acier, livré télécommande incluse