

Eigenschaften und Merkmale

- NR/SBR-Qualität
- schwefelvernetzt
- Isoliermatte nach VDE 0303 teil 21
- Durchschlagsfestigkeit bis 14,4 kV/mm (> 50 kV/4mm)
- selbstverlöschend nach FMVSS 302 ab 3mm Stärke
- lackindifferent

A-BX 78-83

Alle unsere Produkte sind:

- PAK-frei (EU 1272/2013)
- REACH-konform
- nitrosaminfrei
- RoHS II-konform

Physikalische Daten

Polymer		DIN ISO 1629	NR/SBR
Farbe			hellgrau
Shore-Härte A	[ShA]	ISO 7619-1 / 3s	78 ± 5
Dichte	[g/cm ³]	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781	1,71 ± 0,02
Reißfestigkeit	[N/mm ²]	ISO 37	> 3
Reißdehnung	[%]	ISO 37	> 200
Temperaturbeständigkeit	[°C]		-55°C bis +70°C
Weiterreißwiderstand	[N/mm]	DIN ISO 34-1 A	> 1,0
Druckverformungsrest *	[%]	ISO 815	< 50
Brandbeständigkeit **		FMVSS 302	SE (selbstverlöschend)
Ozonbeständigkeit ***		ISO 1431-1	nicht ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand	[Ωcm]	VDE 0303-30	isolierend

* 24 h / 70 °C; ** geprüft bei 2 mm; *** 50 pphm, 40°C, 72 h, 20% Dehnung

Beständigkeit



Stand: 11.01.2017 / Revision: 1

Wichtige Hinweise:

Die aufgeführten Prüfwerte und Daten basieren auf den Ergebnissen langjähriger Entwicklung, Versuchen und Erprobungen. Eine Eigenschaftszusicherung und garantierte Funktion, kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Mit Erscheinen dieses technischen Datenblattes verlieren alle bisher erschienenen Ihre Gültigkeit.