

Productinformatie

71 32 200 T

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Met precisie-snijkanen voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Met uitsparing in de snijkanen voor vereenvoudigt snijden van dickere draden
- Snijkanen extra inductief gehard, hardheid van de snijkanen ca. 62 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	71 32 200 T
EAN	4003773080060
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	380 g
Afmetingen	200 x 55 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen