

tonneau

hauteur x Ø 705 x 6150 mm,
capacité 150 l, en polyéthylène, en
blanc

Numéro d'article: 521520



Cuve ronde

tonneau

- rond
- hauteur x Ø 705 x 6150 mm
- capacité 150 l
- en polyéthylène
- en blanc
- parois : surfaces lisses sans soudures pour un nettoyage facile
- empilable pour gain de place
- convient pour aliments

Détails techniques

type de récipient	tonneau	gerbable	non
capacité	150 l	emboîtable	oui
forme	rond	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	705 mm	convient pour aliments	oui
diamètre supérieur	6150 mm	considération comme matière dang	non
diamètre inférieur	490 mm	couleur	blanc
matériau	polyéthylène	possibilité de passage au-dessous	non

exécution paroi lisse, sans soudures

Poids 3,95 kg

Accessoires

521522



couverture indépendante, en polyéthylène, pour tonneau avec capacité 150 l, en blanc, avec poignée

Cela s'adapte aussi ...

202875



diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

528205



marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion