



# LOCTITE® Teroson® 5080™

April 2006

## PRODUKTBESCHREIBUNG

LOCTITE® Teroson® 5080™ besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

<b>Technologie</b>	Klebeband
<b>Chemische Basis</b>	Synthetischer Kautschuk
<b>Aussehen</b>	Metallisch-grau
<b>Aushärtung</b>	Nicht aushärtend
<b>Anwendung</b>	Montage- und Fixierband
<b>Geeignete Materialien</b>	Die meisten Oberflächen

LOCTITE® Teroson® 5080™ ist ein vielseitig einsetzbares Klebeband, ideal zum Reparieren, Verstärken, Fixieren, Dichten und Schützen von Teilen. Es eignet sich für die meisten Oberflächen. Die 3-Lagen-Technologie besteht aus 1) einer Synthesekautschuk-Klebeschicht, 2) einer integrierten Gewebelage und 3) einer wasserfesten Polyethylenlage. Das Band ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtstärke, µm	226
Breite, mm	50
Länge, m	25 or 50
Kern, mm	76,2

## FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Zugfestigkeit , EN 1940	N/cm	42
	lb/in	3,7
Haftung auf Stahl , EN 1939	N/25mm	43,5
	lb/in	9,9
Rolling Ball , PSTC 6	cm	0
	in	0
Scherfestigkeit bei 22°C, ASTM D 3654, Stunden		>168

## BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE

### Leckdichtende Eigenschaften

Abdichten von Leckagen in Leitungen als Notfallreparatur bis 4 bar Druck, mindestens 1 Stunde bei 22°C. Messung der Prüfergebnisse auf Stahlrohr mit einem Loch von 3 mm, mit einer Lage LOCTITE® Teroson® 5080™ umwickelt.

Nicht für die dauerhafte Reparatur von Leckagen empfohlen.

## ALLGEMEINE INFORMATION

Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

## Gebrauchshinweise

Das Band läßt sich einfach und sauber von Hand abreißen. Die zu klebenden Oberflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein.

Zur Erzielung maximaler Haftkraft und dauerhafter Ergebnisse das Klebeband fest andrücken. Ggf. mehrere Schichten aufbringen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei Umgebungstemperatur anwenden.

## Nicht für Produktspezifikationen

Die hierin enthaltenen technischen Angaben dienen nur zur Information. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen für dieses Produkt wenden Sie sich bitte an Ihre Qualitätsabteilung vor Ort.

## Lagerung

Produkt kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und anderen Wärmequellen schützen. **Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C** **Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.** Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

## Umrechnungsfaktoren

(°C x 1.8) + 32 = °F  
 kV/mm x 25.4 = V/mil  
 mm / 25.4 = inches  
 µm / 25.4 = mil  
 N x 0.225 = lb  
 N/mm x 5.71 = lb/in  
 N/mm² x 145 = psi  
 MPa x 145 = psi  
 N·m x 8.851 = lb·in  
 N·m x 0.738 = lb·ft  
 N·mm x 0.142 = oz·in  
 mPa·s = cP

**Hinweis**

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend **lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.** Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

**Verwendung von Warenzeichen**

LOCTITE ist ein Warenzeichen der Firma Henkel

Referenz 1.0