

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40**  
 Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**  
 Bestellnummer **09 0473 80 08**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																											
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,47</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>5</td><td>-2,47</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>6</td><td>2,47</td><td>-2,47</td></tr> <tr><td>7</td><td>-2,47</td><td>-2,47</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,00</td><td>-0,70</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	-3,50	0,00	4	2,47	2,47	5	-2,47	2,47	6	2,47	-2,47	7	-2,47	-2,47	8	0,00	-0,70
	X	Y																											
1	3,50	0,00																											
2	0,00	3,50																											
3	-3,50	0,00																											
4	2,47	2,47																											
5	-2,47	2,47																											
6	2,47	-2,47																											
7	-2,47	-2,47																											
8	0,00	-0,70																											

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	20

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


### Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40**

Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**  
Bestellnummer **09 0473 80 08**

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	<b>M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40</b>
Produktgruppe	<b>M16 IP40 Serie 680</b>
Bestellnummer	<b>09 0473 80 08</b>

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.