



tested to work



19301-231 Hard Shell Jacke

atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

100% Polyester

210 g/m²



Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, seine Eigenschaften für 50 Hauhaltswäschen beizubehalten. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



EN ISO 20471



EN ISO 20471



HIGH-VIS GROUP:



EN343



- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss.
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
- Verlängerter Rücken durch herunter knöpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter.

Technische Informationen

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Klettverschluss an den Handgelenken. Mit Druckeffekten.

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von (L-5XL) 0,0400 m² (S-M) 0,2200m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechte Brusttasche. Max 8x7 cm/3.1x2.7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 20 x 20 cm/7,8 x 7,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

Träger

