

Datenblatt Artikel 451150

Aluminium-ECO-Box 48 L

silber, 385x575x270 mm

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 35 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)



EAN	4007228451153
Farbe	silber
Mindest.Best.	1
netto Kg	3,31
Best.einheit	Stück
Zolltarif	76129080
Summe Kartons	32
Tiefe	385
VE	1
brutto Kg	4,2
Höhe Pal	2,31
Stück / Lage	4
Brutto Gewicht Pal Kg	125,92
Höhe	270
Kartons pro Lage	4
Breite	575
Breite Pal	0,8
Btl in Karton	0
Volumen m3	0
Lagen	8
Länge Pal	1,2
Volumen L	48
Bruttogewicht VE Kg	3,31
Stück / Palette bzw Kiste	32