

Mobile Kraftstoff-Container Typ KC für Diesel und Heizöl als Komplett-Paket

- für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt, einseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- explosionsdruckstoßfest
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- abschließbarer Deckel mit Vorhängeschloss
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- absperrbare Saugleitung
- mit Kranöse(n)



Inklusive:
 - Pumpe
 - Schlauch
 - Automatik-Zapfventil
 - Staukasten / Flügeltürenschrank

Kraftstoff-Container Typ KC-K mit Staukasten, 1000 Liter Volumen.

Kraftstoff-Container Typ KC-S mit Flügeltürenschrank, 500 Liter Volumen.

Ausführung	Staukasten				Flügeltürenschrank			
	Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik-Zapfventil		Pumpe, 6 m Schlauch und Automatik-Zapfventil, Zählwerk und Grenzwertgeber		Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik-Zapfventil		Pumpe, 6 m Schlauch und Automatik-Zapfventil, Zählwerk und Grenzwertgeber	
Volumen [l]	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000
Nutzvolumen [l]	475	475	950	950	475	475	950	950
Maße außen L x B [mm]	1300 x 770	1300 x 770	1440 x 1020	1440 x 1020	1300 x 770	1300 x 770	1440 x 1020	1440 x 1020
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1400	1400	1700	1700	1610	1610	1920	1920
Gewicht [kg]	225	225	310	310	248	248	333	333
Nennspannung [V]	230	12/24	230	12/24	230	12/24	230	12/24
DIBt-Zulassung	-	-	Z-38.12-51	Z-38.12-51	-	-	Z-38.12-51	Z-38.12-51
UN-Zulassung	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A
Bestellnummer	252-566-J0	252-567-J0	252-568-J0	252-569-J0	252-570-J0	252-571-J0	252-572-J0	252-573-J0

Zubehör	Bestellnummer
Rückstellbares Rollenzählwerk für Diesel-Tankanlagen	254-550-J0
Elektrisches Zählwerk für Harnstoff-Tankanlagen	254-549-J0
Grenzwertgeber für kubischen Kraftstoffcontainer Typ KI-D	158-403-J0
Grenzwertgeber für zylindrischen Kraftstoffcontainer Typ KC-D	173-923-J0