

## Prismenfräser HSS

Typ H

**ORION®**

### Anwendung

Zum Profilfräsen in Werkstoffen bis 1000 N/mm<sup>2</sup>.

### Ausführung

- Bohrung mit Längsnut nach DIN 138



Anwendung	Stahl (N/mm <sup>2</sup> )			Rostfreier Stahl		Alu		Messing		Bronze		Kunststoffe	Graphit G(C)FK	GG(G) GjMW	Titan-Leg.	Nickel-Leg.	Super-Leg.	Harte Werkstoffe	
	<700	<1000	<1300	marten.	austen.	kurz	lang	kurz	lang	kurz	lang							<55 HRC	<65 HRC
	40	32	18	24	19	85			45		50			40					

<b>Schneidstoff</b>	HSS
<b>Anzahl Schneiden</b>	20 Stck.
<b>Norm Fräserausführung</b>	DIN 847
<b>Faswinkel</b>	90 Grad
<b>Schneidendurchmesser</b>	80 mm
<b>Breite</b>	22 mm
<b>Bohrungsdurchmesser</b>	27 mm
<b>fz Stahl 700</b>	0,06 mm

### EAN-Code

4039247082582