

## Información sobre productos

97 72 180

### Alicate para crimpar punteras huecas



- Diseño ligero y esbelto
- También como versión VDE
- Fácil crimpado debido a la multiplicación optimizada
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm<sup>2</sup>
- Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

#### Información general

Núm. de artículo	97 72 180
EAN	4003773060185
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	242 g
Dimensiones	180 x 51 x 22 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 16,0 mm <sup>2</sup>
Núm. de posiciones de crimpaje	9
AWG	24 — 6

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

