

NESTLE PULSAR HV-G SET

Einfache Handhabung bei höchster Präzision

Produktnummer: 16021001



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Praktisches Set bestehend aus
- NESTLE MULTifunktionslaser PULSAR HV-G
- NESTLE Kurbelstativ, mittelschwere Ausführung, selbsthemmend
- NESTLE Laserlatte mit Gleitadapter und Klemmhebel (Länge 130 – 240 cm)

Beschreibung

Der PULSAR HV-G ist ein robuster, aber dennoch genauer Multifunktionslaser mit drei Arbeitsmodi: Rotation, Scan Linie und Punktmodus. Zusätzlich kann der HV-G in zwei Achsen praktischerweise bis $\pm 5^\circ$ manuell geneigt werden. Der grüne Laserstrahl wird vom menschlichen Auge 4-mal besser wahrgenommen als ein roter Strahl. Sein intuitives Bedienkonzept und seine robuste Verarbeitung, machen ihn einfach im Handling. Die zuschaltbare Tilt-Funktion, bei der der Laser bei Vibrationen oder Erschütterungen stehen bleibt, verhindert falsche Messergebnisse. Der HV-G kann auch vertikal eingesetzt werden. Komplettpaket mit Empfänger (Made in Germany) und Fernbedienung. Der Pulsar HV-G wird im Set mit einem mittelschweren Kurbelstativ und Laserlatte geliefert.

Technische Daten

Toleranz (Definiert bei 25°C in horizontaler Anwendung)	± 1 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich	$\varnothing 500$ m
Laserdiode / Farbe	535 nm, Klasse 3 / grün
Betriebsdauer	20 h
Rotationsgeschwindigkeit	0; 60; 120; 300; 600 U/min
Temperaturbereich HV-G	0 °C bis +40 °C
Gewicht Laser	3000 g
Maße Laser	215 x 190 x 210 mm
Schutzklasse	IP65

Lieferumfang

NESTLE Multifunktionslaser PULSAR HV-G, NESTLE Kurbelstativ, NESTLE Laserlatte, Laserempfänger PDRG60 mit Klammer, Tragekoffer, Wandhalterung, Zieltafel, Ladegerät, Fernbedienung, Lasersichtbrille