

Proportional-Durchflussregelventile VPCF



Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Merkmale

Auf einen Blick

Das Proportional-Durchflussregelventil VPCF erfüllt höchste Anforderungen in puncto Dynamik, Wiederholgenauigkeit und Linearität der Kennlinie. Dank kürzerer Zykluszeiten lassen sich Stückzahlen steigern und somit Kosten spürbar senken.

Durch die kompakten Maße, die gut zugänglichen pneumatischen Anschlüsse und die einfache Ansteuerung lässt sich das Ventil flexibel anordnen und fast überall montieren - auch in bereits bestehenden Applikationen.

Vorteile:

- Langlebig auch bei kritischen Umgebungen
- Hohe Dynamik für variable Zykluszeiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Schutzart: IP65
- ATEX-Zulassung

Anwendungen:

- Sprühstrahlregulierung in Lackieranlagen
- Umhüllen des Laserstrahls
- Luftstromregulierung über dem Erhitzer bei Heißluftanwendungen

Technik im Detail



- 1 Serviceschnittstelle (verschlossen)
- 2 LED „Power/Error“
- 3 LED „Status“
- 4 Anschluss: Arbeitsluft (2)
- 5 Elektrischer Anschluss
- 6 Erdungsanschluss
- 7 Anschluss: Druckluft (1) und Abluft (3)
- 8 Durchgangsbohrung zur Befestigung

Funktionsweise:

Das Ventil regelt den Durchfluss für einen angeschlossenen pneumatischen Verbraucher, unabhängig von dessen Strömungswiderstand oder Schwankungen der Druckluftversorgung.




Die dazu notwendige Sensorik und Regelungsstrecke sind im Ventil integriert.

Der Soll-Wert für den Durchfluss kann über eine analoge Schnittstelle vorgegeben werden. Der aktuelle Ist-Wert wird ebenso analog zurückgemeldet.

Befestigungsmöglichkeiten


Über Durchgangsbohrung

Über Gewinde




Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Typenschlüssel



Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Peripherieübersicht




Zubehör	Beschreibung	→ Seite/Internet
1 Adapter NEFV	Verbindungsleitung für analoge/digitale Ein-/Ausgangsmodule von Beckhoff, z. B. EtherCat Box Ausgangsmodul EP41xx und EtherCat Box Eingangsmodul EP31xx	10
2 Verbindungsleitung NEBU	zur Steuerung	9
3 Verbindungsleitung SIM	zur Steuerung	9
4 Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außertolerierten Druckluftschläuchen	9
5 Schalldämpfer U	zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen	9

Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Datenblatt

Funktion



-  - Spannung
24 V DC
-  - Durchfluss
20 ... 1000 l/min
-  - Druck
1 ... 6 bar



Allgemeine Technische Daten		
Typ	VPCF-...-G $\frac{3}{8}$ -6	VPCF-...-G $\frac{3}{8}$ -10
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{3}{8}$	
Nennweite [mm]	6	
Durchflussbereich [l/min]	0 ... 1000	0 ... 1500
Durchflussregelbereich ¹⁾ [l/min]	20 ... 1000	30 ... 1500
Ventilfunktion	3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil	
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber mit integriertem Sensor	
Dichtprinzip	hart	
Betätigungsart	elektrisch	
Rückstellart	magnetische Feder	
Steuerart	direkt	
Strömungsrichtung	nicht reversibel	
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde	
Kurzschlussfestigkeit	ja	
Diagnosefunktion	über LED	
Einbaulage	beliebig	
Produktgewicht [g]	856	
Elektrischer Anschluss	8-polig	
	M12x1	
	Stecker	
	A-Codiert	
Drucksensoren		
Wiederholgenauigkeit FS [%]	< $\pm 0,5$	
Absolutgenauigkeit FS [%]	< 3	
Hysterese FS [%]	< 0,8	

-  - Hinweis

1)
Für VPCF-...-6:
Regelung erfolgt ab 20 l/min. Unterhalb dieses Sollwertes schaltet das Ventil in die Entlüftungsstellung.
Spezifizierte Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den Durchflussregelbereich von 50 ... 1000 l/min.

Für VPCF-...-10:
Regelung erfolgt ab 30 l/min. Unterhalb dieses Sollwertes schaltet das Ventil in die Entlüftungsstellung.
Spezifizierte Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den Durchflussregelbereich von 75 ... 1500 l/min.

Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Datenblatt

Elektrische Daten		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	20,4 ... 30
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Restwelligkeit	[%]	5
Max. Stromaufnahme	[A]	1,2
Stromaufnahme ¹⁾	[mA]	150
Max. Leistungsaufnahme	[W]	36
Schaltausgang		PNP
Schalteingang		PNP
Strombelastbarkeit pro Ausgang	[mA]	100
Einschaltdauer	[%]	100
Signalbereich analoger Ausgang/	[mA]	4 ... 20
Eingang	[V]	0 ... 10
Verpolungsschutz		für Betriebsspannung

1) Bei unbelasteten Ausgängen

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	VPCF-...-G $\frac{3}{8}$ -6	VPCF-...-G $\frac{3}{8}$ -10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]	
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb nicht möglich, max. Partikelgröße 5 μ m	
Betriebsdruck	[bar] 1 ... 6	1 ... 10
Umgebungstemperatur	[°C] 0 ... 50	
Mediumtemperatur	[°C] 15 ... 35	
Schutzart ¹⁾	IP65	
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	1	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung ⁴⁾)	nach EU-EMV-Richtlinie ³⁾	
	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)	
Schwingfestigkeit	Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 (in Anlehnung an DIN EN 60068-2-6)	
Schockfestigkeit	Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 (in Anlehnung an DIN EN 60068-2-27)	
Zulassung	RCM Mark	

1) In montiertem Zustand mit Stecker, Verbindungsleitung, Abdeckkappe und pneumatischen Anschlüssen

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

 3) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

 4) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.

ATEX	
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T5 X Gc
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T60°C X Dc
Ex-Umgebungstemperatur	[°C] 0°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung ¹⁾)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)

 1) Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.


Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Datenblatt

Werkstoffe


Proportional-Durchflussregelventil	
Dichtungen	FPM, HNBR
Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Max. möglicher Durchfluss q_n in Abhängigkeit von Eingangsdruck p_1




Durchfluss q_n in Abhängigkeit von Sollwert s

Gesamte Kennlinie



Detail von Sollwert s 0 ... 5%



— VPCF-...-6
- - - VPCF-...-10

Pinbelegung


	Pin	Signal	Funktion
	1	Digital In	Freigabe
	2	24 V	
	3	Analog In-	Durchfluss Sollwert -
	4	Analog In+	Durchfluss Sollwert +
	5	Digital Out 2	Status optimaler Arbeitsbereich
	6	Analog Out	Durchfluss Istwert (PIN 6 und 7)
	7	0 V	
	8	Digital Out 1	Fehlerstatus
	PE	Schirm	

Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 LED-Anzeige
- 2 Serviceschnittstelle Stecker, M12x1, 5-polig
- 3 Elektrischer Anschluss Stecker, M12x1, 8-polig
- 4 Erdungsanschluss


Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4
VPCF-...	42	30	30	8,3	8,3	8	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	M5	M5



Typ	D5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2
VPCF-...	6,5	75	60	36,5	12,5	12,5	40	13,7	148,4	138

Typ	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	R1	T1	T2
VPCF-...	60	16	65	18	61,1	41,1	51,6	65	10	10

Proportional-Durchflussregelventile VPCF

Bestellangaben und Zubehör

Bestellangaben				
	Betriebsdruck	Sollwerteingabe	Teile-Nr.	Typ
	1 ... 6	4 ... 20 mA	8041713	VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
		0 ... 10 V	8041714	VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
	1 ... 10	4 ... 20 mA	8041715	VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
		0 ... 10 V	8041716	VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2

Bestellangaben – Zubehör				
	Beschreibung	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Sicherungsclip NEAU ¹⁾				
	<ul style="list-style-type: none"> • schützt „nicht eigensichere Betriebsmittel“ gegen einfaches Trennen • ATEX-Kategorie: Gas II 3G / Staub: II 3D 	–	548068	NEAU-M12-GD
Steckverschraubung QS				
	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	–	186347	QS-G³/₈-16
Schalldämpfer U				
	zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen	–	6843	U-³/₈-B
Verbindungsleitung NEBU, gewinkelt ¹⁾				
	zur Steuerung	2	542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
		5	542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Verbindungsleitung SIM, gerade ¹⁾				
	zur Steuerung	2	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		5	525618	SIM-M12-8GD-5-PU

1) ATEX-tauglich

 **Hinweis**

Bauartbedingt kommt es bei dem Sollwert 0 V/4 mA zu einem geringen Eigenluftverbrauch. Dies kann durch ein vorgeschaltetes Ventil in der Versorgungsleitung vermieden werden.



Ventil mit ATEX-Zulassung: Teile-Nr. 535902 Typ: MFH-3-1/2-S-EX Durchfluss: 3700 l/min ATEX-Kategorie: II 2G/II 2D	Spule mit ATEX-Zulassung: Teile-Nr. 535619 Typ: MSFG-24DC-M-EX ATEX-Kategorie: II 2G/II 2D
--	---

Proportional-Durchflussregelventile VPCF


Zubehör

Adapter NEFV

Verbindungsleitung für analoge/
digitale Ein-/Ausgangsmodule
von Beckhoff.



Pinbelegung




1 GN¹⁾

2 WH¹⁾


3 YE¹⁾

4 RD¹⁾


Dose M12x1 [6]



Stecker M12x1 [1]/[3]



Stecker M12x1 [2]/[4]



1) Farben der Ringe [5]

- GN = grün
- WH = weiß
- YE = gelb
- RD = rot

Bestellangaben

Schutzart	Umgebungstemperatur [°C]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ ¹⁾
IP65, IP67	-5 ... +80	0,6	4787544	NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

1) ATEX-tauglich