

ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C

Artikelnummer	16.01.4148
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	16.01.4148
EAN (Einzelstück)	7630049629127



Besonders schmales Leergehäuse aus mattem Aluminium für M.2 SSDs, zum Anschluss über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

- Leergehäuse für M.2 SSDs mit USB Typ C Anschluss
- Externe Schnittstelle: USB Typ C
- Kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt M.2 SSDs 2242, 2260, 2280
- Unterstützt M.2 SSDs mit NVMe (PCI Express)
- SATA / NGFF M.2 SSDs werden NICHT unterstützt
- Matt silbernes Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Laufwerksgehäuse
Produkttyp	M.2 SSD-Gehäuse
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	M.2 SSD Gehäuse, Bedienungsanleitung, USB Typ C Kabel, USB A-C Kabel, Schraube zum Fixieren der SSD

Anzahl Laufwerke	1
Bauform Laufwerke	M.2
Externe Anschlüsse	USB 3.1, Typ C
Material (Gehäuse)	Aluminium
Stromversorgung	über USB
Gewicht	56.8 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	1.5 kg