

## fetra diable porte-fûts

force 150 kg, pour 2x40/50 l  
bouteilles, protection de la charge  
avec porte-bouteille avec chaîne  
de sécurité, châssis avec finition  
époxy résistante aux chocs et aux  
rayures en RAL5007 bleu brillant,  
roues avec bandage air

Numéro d'article: 118572



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Diable pour bouteilles

### Force 150 kg

diable porte-fûts

- force 150 kg
- pour 2x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1300 x 830 mm
- convient pour bouteilles de Ø 229 mm
- avec carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 400 mm
- 10 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention    diable de manutention

Ø de roue    400 mm

type de diable de manutention	diable porte-fûts	équipement diable	carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
charge	150 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	2x40/50 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	229 mm	hauteur	1300 mm
matériau	acier	largeur	830 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	27 kg
matériau de jante	tôle d'acier		

## Accessoires

119196		roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119198		roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal