

chariot à outils

hauteur x largeur x profondeur 860 x 755 x 460 mm, tiroir intérieur l x P 570x395 mm, 5 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en RAL7016 gris anthracite, face avant en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 242152



chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 860 x 755 x 460 mm
- force 150 kg
- hauteur des tiroirs 3x75 mm/2x155 mm
- tiroir intérieur l x P 570x395 mm
- 5 tiroirs
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage polyuréthane
- 1 roulette pivotante à frein
- structure en acier
- corps en RAL7016 gris anthracite
- face avant en RAL7016 gris anthracite

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	verrouillable	oui
type de chariot	chariot à outils	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	460 mm	roulant	oui
outils incl.	non	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	150 kg	Ø de roue	125 mm
nombre de tiroirs	5 pièce	pneumatique	polyuréthane
nombre x hauteur tiroirs	3x75 mm/2x155 mm	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
largeur de tiroir interne	570 mm	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
profondeur de tiroir interne	395 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
glissière tiroir	glissières télescopiques à billes	Poids	53 kg
extension tiroir	100 %		