


## Univeral-Bindevlies

DuraSoak®

Lieferung als Rolle, Länge x Breite 38 m x 720 mm, Aufnahmekapazität 172 l pro Verpackungseinheit, aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies

Artikelnummer: 242389



### Univeral-Bindevlies

- Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer
- Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten
- Lieferung als Rolle
- Länge x Breite 38 m x 720 mm
- alle 480 mm längs perforiert, zusätzlich mittig quer
- Aufnahmekapazität 172 l pro Verpackungseinheit
- aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies
- 60 % recyceltes Material

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Farbe	grau
Gefahrstoff-Aufnahmetyp	Bindevlies	Länge	38 m

geeignet für (Anwendung)	gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer	Breite	720 mm
Medium	Säuren, Laugen, Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel	Lagen Anzahl	3 Stück
Aufnahmekapazität/VE	172 l	perforiert	ja
Konfektionierung	Rolle	Perforationsabstand	480 mm
Material	Zellulosefasern, Meltblown- Spinnvlies	Brandschutz	feuerhemmend im trockenen Zustand ((Class A zertifiziert gem. ASTM E 84)
Anteil recyceltes Material	60 %	Gewicht	10,6 kg