

## Élévateur à fûts

### Secu Ex

force 300 kg, avec pince à fûts, châssis roulant large, largeur intérieure 954 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm, hauteur de levage 0 - 905 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge



Numéro d'article: 235769



### élévateur à fûts

- force 300 kg
- pour fûts à moulures
- avec pince à fûts
- châssis roulant large, largeur intérieure 954 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm
- hauteur de levage 0 - 905 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- hauteur x longueur x largeur 1635 x 1233 x 1216 mm
- poids 141 kg
- classe de protection : EX II 2G IIB T4
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	équipement appareil de levage	pince à fûts
type de chariot de levage	élévateur à fûts	hauteur	1635 mm
charge	300 kg	largeur	1216 mm
capacité de fûts en plastique (m)	1 fût de 200 litres	ouverture (ga)	954 mm
hauteur de levage	0-905 mm	longueur	1233 mm
Levée par coup de pédale	24 mm	matériau	acier
commande de levage	manuellement par pédale	surface	finition peinture époxy
exécution châssis roulant	large	couleur	rouge
type de fût	fûts à moulures	garantie	5 années
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	classe de protection Ex	EX II 2G IIB T4
diamètre des roulettes pivotante	125 mm	Poids	141 kg
Diamètre de galets de fourche	85 mm		