

## Halbkreisfräser HSSE Co 5

konvex, hinterdreht

**ORION®**

### Anwendung

Zum Profilfräsen in Werkstoffen bis 1000 N/mm<sup>2</sup>.

### Ausführung

- Bohrung mit Längsnut nach DIN 138



Anwendung	Stahl (N/mm <sup>2</sup> )			Rostfreier Stahl		Alu		Messing		Bronze		Kunststoffe	Graphit G(C)FK	GG(G) GjMW	Titan-Leg.	Nickel-Leg.	Super-Leg.	Harte Werkstoffe	
	<700	<1000	<1300	marten.	austen.	kurz	lang	kurz	lang	kurz	lang							<55 HRC	<65 HRC
	40	32	18	24	19	85			45		50			40					

Anzahl Schneiden	12 Stck.
Norm Fräserausführung	DIN 856
Radius	8 mm
Schneidendurchmesser	80 mm
Breite	16 mm
Bohrungsdurchmesser	27 mm
fz Stahl 700	0,06 mm

### EAN-Code

4039247082759