

Leiterplattenmagazine Serie 800

Breiteneinstellung mit Zahnriemen motorisch oder von Hand



- 1 Zahnriemen**
für manuelle oder automatische Breitereinstellung
- 2 Vier Präzisionsspindeln**
zum Verstellen der beweglichen Stegwand
- 3 Transportsicherung**
An der Vorder- und Rückseite ist standardmäßig ein Riegel montiert.
Automatikbetrieb
Beim Einsetzen in den Loader wird dieser durch einen Keil nach außen bewegt. Bei der Entnahme wird die Führung wieder verriegelt.
Handbetrieb
Beim Anheben von Hand wird der Riegel nach außen bewegt und rastet in der oberen Stellung. Beim erneuten Anheben werden die Führungen verriegelt.
- 4 Sicherheitsschraube**
Die Klemmung des Zahnriemens durch eine Rändelschraube verhindert ein versehentliches Verstellen der beweglichen Stegwand.
- 5 Kupplungsscheibe**
für motorische Breitereinstellung

Typ	Artikel-Nr.	Material Stegwand	Temperatur °C		Gewicht kg	Außenmaße			Leiterplatte	
			Einschübe	Umgebung		Breite W mm	Länge L mm	Höhe H mm	Breite D mm	Länge C bis mm
801.1	8919801	Polystyrol	60	50	5,6	320	355	563	40 - 250	342
801.2	8918801	Polycarbonat	130	80	5,9					
801.3	8915801	Metall	200	100	6,9					
802.1	8919802	Polystyrol	60	50	5,8	320	400	563	40 - 250	387
802.2	8918802	Polycarbonat	130	80	6,1					
802.3	8916740	Metall	200	100	7,2					
803.1	8919803	Polystyrol	60	50	6,2	380	400	563	40 - 310	387
803.2	8916745	Polycarbonat	130	80	6,5					
803.3	8915803	Metall	200	100	7,6					
804.1	8919804	Polystyrol	60	50	7,8	400	460	563	10 - 330	447
804.2	8918804	Polycarbonat	130	80	8,0					
804.3	8915804	Metall	200	100	9,5					
816.2	8916816	Polycarbonat	130	80	9,5	460	535	563	10 - 390	522
816.3	8915816	Metall	200	100	10,9					
817.2	8916817	Polycarbonat	130	80	9,7	530	535	563	10 - 460	522
817.3	8915817	Metall	200	100	11,1					

Die **Leiterplattenmagazine 80X.1** und **80X.2** werden teilmontiert geliefert.

Montierte Magazine mit zusätzlicher Artikel-Nr. bestellen:

DL31001		montiert mit Stapelnoppen
---------	--	---------------------------

Die **Leiterplattenmagazine 80X.3** werden montiert mit Stapelnoppen geliefert.

weitere Größen auf Anfrage