

1768042-1 ✓ AKTIV

Agastat 7000

Interne TE-Nummer 1768042-1

Agastat 7000, Pre-Printed Markers, Snap-On, STD 02 Marker Size, Compatible Cable Diameter .055 – .071 in [1.4 – 1.8 mm], Yellow, Straight Cut

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kennzeichnung und Etikettierung > Vordruckte Markierer > STD-SCHNAPPMARKIERER



Markierungsstil: **Schnappanbringung**

Markierungsgröße: **STD 02**

Kompatibler Kabeldurchmesser: **1.4 – 1.8 mm [.055 – .071 in]**

Markierungsfarbe: **Gelb**

Marker Cut: **Straight**

[Alle STD-SCHNAPPMARKIERER \(880\)](#)

Eigenschaften

Sonstige Eigenschaften

Markierungsstil	Schnappanbringung
Markierungsgröße	STD 02
Markierungsfarbe	Gelb
Markierermaterial	Polyoxymethylen

Abmessungen

Kompatibler Kabeldurchmesser	1.4 – 1.8 mm [.055 – .071 in]
------------------------------	-------------------------------

Drucker-/Etikettenmerkmale

Marker Cut	Straight
Bedruckte Beschriftung	Q

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Streifen
Verpackungsmenge	300

Weitere

Farbe der gedruckten Beschriftung	Schwarz
-----------------------------------	---------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年1月 (205) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205) 不含REACH SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年1月 (205) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Agastat 7000



Serienübergreifende Adapter(1)



Vorgedruckte Markierer(884)



Zeitverzögerungsrelais(214)

Dokumente

Produktzeichnungen

[STD02Y-Q](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[STD and STB Technical Datasheet](#)

Englisch

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

Englisch