

Produkttyp-Bezeichnung	SIMATIC NET Antennen Anschlussleitung N-Connect/SMA Stecker/Stecker
Produktbeschreibung	Anschlussleitung für SIMATIC NET Antennen, vorkonfektioniert N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 1m, flexible Verbindungsleitung SCALANCE M-Antenne



Eignung zur Verwendung	Flexible Verbindungsleitung zum Anschluss einer Antenne an SCALANCE M
Leitungslänge	1 m
Elektrische Daten	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	N-Connect/SMA male/male
Übertragungsfrequenz	0 ... 6000 MHz
Dämpfungsmaß je Länge	
• bei 2,4 GHz / typisch	0,53 dB/m
• bei 5,2 GHz / typisch	0,83 dB/m
• bei 5,85 GHz / typisch	0,89 dB/m
Rückflussdämpfung	
• minimal	23 dB
Wellenwiderstand	
• Nennwert	50 Ω
Kapazität je Länge / bei 1 kHz	83 pF/m
relative Geschwindigkeit	82 %

Mechanische Daten	
Ausführung des Schirms	Schirmgeflecht aus verzinn­ten Kupferdrähten
Außendurchmesser	
<ul style="list-style-type: none"> • des Innenleiters • des Dielektrikums • des Kabelmantels 	1,4 mm 3,8 mm 6,3 mm
symmetrische Toleranz des Außendurchmessers / des Kabelmantels	0,2 mm
Dicke / des Kabelmantels	1,76 mm
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • des Innenleiters • des Dielektrikums • des Kabelmantels 	Cu geschäumtes Polyäthyl­en FRNC
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Kabelmantels 	pasteltürkis
Biegeradius	
<ul style="list-style-type: none"> • bei einmaligem Biegen / minimal zulässig • bei mehrmaligem Biegen / minimal zulässig 	32 mm 45 mm
Zugbelastung / maximal	80 N
Gewicht je Länge	75 kg/km
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport • während Montage 	-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -25 ... +80 °C
chemische Widerstandsfähigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> • gegen Mineralöl 	bedingt widerstandsfähig
radiologische Widerstandsfähigkeit / gegen UV-Strahlung	widerstandsfähig
Schutzart IP	im gesteckten Zustand
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • halogenfrei • siliconfrei 	Ja Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • EAC-Zulassung • RoHS-Konformität • Brandschutz nach EN 45545-2 	Ja Ja Nein
Norm	

- für Brandverhalten / Flammwidrigkeit

UL 1685 (Vertical tray), UL 1581 Sec. 1090 (H)

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

03.11.2020