

Microfaser-Sorbents

Lieferung als Schlängel, Länge x Durchmesser 120 x 80 mm, Aufnahmekapazität 130 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

VE 20 Stück

Artikelnummer: 503888



Microfaser-Sorbents

Universal






Microfaser-Sorbents

- Für Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen
- Lieferung als Schlängel
- Länge x Durchmesser 120 x 80 mm
- Aufnahmekapazität 130 l pro Verpackungseinheit
- aus Polypropylen

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Material	Polypropylen
Gefahrstoff-Aufnahmetyp	Microfaser-Sorbents	Länge	120 mm
Medium	Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen	Durchmesser	80 mm
Aufnahmekapazität/VE	130 l	Gewicht	5 kg
Konfektionierung	Schlängel		

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141938		Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141940		Verbotsschild, Symbol/Text: Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141947		Gebotsschild, Symbol/Text: Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
500545		Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, 1 Ebene(n), verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß