



LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 100  
 SCHALTVERMOEGENKLASSE M ICU=55KA @ 415 V  
 4POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU330, LIG, IN=63A  
 UEBERLASTSCHUTZ IR=25A ...63A  
 KURZSCHLUSSSCHUTZ II=1,5...12 X IN  
 NLEITERSCHUTZ EINSTELLBAR (OFF,100%)  
 ERDSCHLUSSSCHUTZ IG=0,2... 1 X IN,  
 TG=0,1/0,3MS KLEMMENANSCHLUSS

### Ausführung

Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Kompaktleistungsschalter
Ausführung des Produkts		Anlagenschutz
Produktvariante		Selective Applications
Ausführung der Erdschlussüberwachung		Summenstrombildung L + N - Leiter
Ausführung des Hilfsauslösers		ohne Hilfsausloeser
Ausführung des Hilfsschalters		ohne
Ausführung des Betätigungselements		Kipphebel
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb		Nein
Ausführung des Überstromauslösers		ETU330

### Allgemeine technische Daten

Polzahl		4
Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I2t-Kennlinie / Anfangswert		0,5
Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I2t-Kennlinie / Endwert		17
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) • bei AC-1 / bei 380/415 V / bei 50/60 Hz		12 000
Gesamtausschaltzeit / bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Anfangswert	s	0,1
Gesamtausschaltzeit / bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Endwert	s	0,3
Leistungsschalter / Grundtyp		3VA
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		20 000

Spannung		
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	800
Schutzart und Schutzklasse		
<b>Schutzart IP</b>		IP40
Schutzart IP / frontseitig		IP40
<b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>		LIG
Schaltvermögen		
<b>Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters</b>		M
Verlustleistung		
<b>Verlustwirkleistung</b>		
• maximal	W	5,4
Strom		
<b>Dauerstrom / Bemessungswert / maximal</b>	A	100
Dauerstrom / Bemessungswert	A	63
einstellbarer Ansprechwert Strom / des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert	A	1,5
Hauptstromkreis		
<b>Betriebsspannung</b>		
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	V	690
<b>Betriebsstrom</b>		
• bei 40 °C / Bemessungswert	A	63
• bei 50 °C / Bemessungswert	A	63
• bei 60 °C / Bemessungswert	A	63
• bei 65 °C / Bemessungswert	A	63
• bei 70 °C / Bemessungswert	A	63
Hilfsstromkreis		
<b>Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte</b>		0
<b>Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte</b>		0
Eignung		
<b>Eignung zur Verwendung</b>		Anlagenschutz
Einstellbare Parameter		
<b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>		
• bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Anfangswert	A	0,25
• bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Endwert	A	1
• des I-Auslösers / Endwert	A	12
<b>einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert</b>	A	0,397

## Produktdetails

<b>Produktbestandteil</b>		
• Ausgelöstmelder		Nein
• Display		Nein
• Unterspannungsauslöser		Nein
<b>Produkteigenschaft</b>		
• des Leistungsschalters mit Auslöseeinheit / Auslösekennlinie einstellbar		Ja
• für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz		Nein
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb		Ja

## Produktfunktion

<b>Produktfunktion</b>		
• Geräteeigenschutz		Ja
• Kommunikationsfunktion		Nein
• Phasenausfallerkennung		Nein
• sonstige Messfunktion		Nein

## Zubehör

<b>Hersteller-Artikelnummer / des mitgelieferten Basisschalters</b>		<a href="#">3VA2063-5HM46-0AA0</a>
---	--	------------------------------------

## Kurzschluss

<b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>		
• bei 240 V / Bemessungswert	kA	85
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	36
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	2
<b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>		
• bei 240 V / Bemessungswert	kA	85
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	36
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	2
<b>Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm)</b>		
• bei 240 V / Bemessungswert	kA	187
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	121
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	121
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	79
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	3

## Anschlüsse

Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		vorderseitiger Anschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Rundleiterklemme / mehrdrätig</li> </ul>		1 x (6-120 mm <sup>2</sup> )
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		Rahmenklemme

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	181
Breite	mm	140
Tiefe	mm	107
Befestigungsart		Festeinbau

#### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb / minimal	°C	-25
• während Betrieb / maximal	°C	70
• während Lagerung / minimal	°C	-40
• während Lagerung / maximal	°C	80

#### Approbationen Zertifikate

<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>		
• gemäß DIN EN 61346-2		Q
• gemäß DIN EN 81346-2		Q

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>
------------------------------------	---	------------------------------	------------------



[sonstig](#)



[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA20635HM460AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA20635HM460AA0/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA20635HM460AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA20635HM460AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015