



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4001 Handwagen



Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Wahlweise Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenhöhe (mm)	308
Nutzflächenlänge (mm)	1060
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1272
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	1192
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	30
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976440019