

Artikelnummer: 309018

Kurzbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac RX 10/09, Tragfähigkeit 1000 kg, Gel-
Batterie

Langbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac RX 10/09, Tragfähigkeit 1000 kg: Der
elektrische Deichselstapler Pramac RX 10/09 ist ein
kompakter Stapler für den Einsatz in kleinen
Produktionshallen. Durch die reduzierte
Gabelstärke ist der Elektro-Deichselstapler auch
geeignet, Gitterboxen zu transportieren. Klein und
kompakt erweist sich der Elektro-Deichselstapler
Pramac RX 10/09 als beste Investition, um Waren
insbesondere in kleinen Produktionshallen zu
befördern. Elektrisch gesteuert und begleitend
bedient, eignet sich der Deichsel-Hubwagen auch für den Einsatz in Verkaufsräumen,
denn durch den Bediener erhöht sich zusätzlich die Sicherheit. Dank seiner reduzierten
Gabelstärke von nur 60 mm ist der Pramac RX 10/09 auch geeignet, um Gitterboxen zu
transportieren und zu stapeln. Mit seiner Elektrohydraulik hebt und senkt der Stapler
Waren auf bis zu 90 Metern Höhe. Der elektrische Deichselstapler verfügt über ein
integriertes Ladegerät. Darüber hinaus kann er wahlweise entweder mit einer Plus-Batterie
oder einer Gel-Batterie bestellt werden. Technische Details: Fahrtrieb: elektrisch
Bedienung: begleitend Tragfähigkeit: 1000 kg Max. Hubhöhe: 900 mm FEM-Gabeöträger/
zinken Gabelstärke: 60 mm Gabellänge: von 500 bis 1150 mm Träger und Gabelbreite:
von 500 bis 800 mm Reduzierung der Mastbauhöhe Integriertes Ladegerät Erhältlich mit
Plus-Batterie oder Gel-Batterie



EAN/GTIN: 8018539077624