

Artikelnummer: 132843

Kurzbeschreibung: Auffangwanne AW 1000-10/2, feuerverzinkt

Langbeschreibung: Auffangwanne AW 1000-10/2: Für die Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Ohne Abfüll-Aufsatz für 10 x 200 Liter-Fässer oder 2 x 1000 Liter-IBC-Container. Außenmaße: L 2690 x B 1650 x H 375 mm. Auffangvolumen: 1000 Liter. Gewicht: lackiert 274 kg, verzinkt 294 kg.

EAN/GTIN: 4052462022669

