

## SPREIZ-BLINDNIETMUTTERN FLACHKOPF


RUNDSCHAFT,  
SCHAFTENDE OFFEN

## SPLIT-BLIND RIVET NUTS (INSERTS) FLAT HEAD

ROUND SHANK,  
OPEN TYPE

## ÉCROUS À SERTIR ÉCLATÉS TÊTE PLATE

TIGE RONDE,  
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Stahl verzinkt [ AISI 1008 ]  
Steel zinc plated [ AISI 1008 ]  
Acier zingué [ AISI 1008 ]

### M 4

D1 = 8,0 mm  
D2 = 12,0 mm  
k = 1,6 mm

		CODE				
8,0 x 17,0 mm	0,1 - 5,0 mm	75704 00000	245 N	2,0 Nm	250	10000
8,0 x 22,0 mm	5,0 - 10,0 mm	75704 00001				

8,0 mm

### M 5

D1 = 10,0 mm  
D2 = 13,9 mm  
k = 1,6 mm

		CODE				
10,0 x 18,0 mm	0,1 x 5,0 mm	75705 00000	295 N	3,0 Nm	250	5000
10,0 x 23,0 mm	5,0 - 10,0 mm	75705 00001				

10,0 mm

### M 6

D1 = 12,0 mm  
D2 = 16,0 mm  
k = 1,6 mm

		CODE				
12,0 x 18,5 mm	0,1 - 5,0 mm	75706 00000	390 N	3,0 Nm	250	3000
12,0 x 23,0 mm	5,0 - 10,0 mm	75706 00001				

12,0 mm

### M 8

D1 = 15,0 mm  
D2 = 18,0 mm  
k = 1,8 mm

		CODE				
15,0 x 20,5 mm	0,5 - 5,0 mm	75708 00000	490 N	4,2 Nm	250	2000
15,0 x 25,5 mm	5,0 - 10,0 mm	75708 00001				

16,0 mm

ZUR VERARBEITUNG VON SPREIZBLINDNIETMUTTERN SIND SPEZIELLE WERKZEUGE ERFORDERLICH.  
BEI DER AUSWAHL DES SETZWERKZEUGES BERATEN WIR SIE GERNE.

PROCESSING OF SPLIT BLIND RIVET NUTS REQUIRES SPECIAL TOOLS.  
WE WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU ON THE CHOICE OF THE APPROPRIATE TOOL.

VOUS AVEZ BESOIN DE PIÈCES DE POSE SPÉCIALES POUR LES ÉCROUS À SERTIR ÉCLATÉS.  
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS DANS LE CHOIX DE VOS PIÈCES DE POSE.

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications