

Cemo réservoir à lubrifiants

hauteur x longueur x largeur 1950 x 1630 x 800 mm, capacité 1500 l, pour huile neuve et usagée, en polyéthylène haute pression

Numéro d'article: 206190



Cemo Réservoir à lubrifiants

Réservoir de stockage "Uni"

réservoir à lubrifiants




- hauteur x longueur x largeur 1950 x 1630 x 800 mm
- capacité 1500 l
- pour huile neuve et usagée
- en polyéthylène haute pression
- avec indication de niveau et de fuite optique
- avec couvercle à vis
- poignées

Détails techniques

type de stockage de produits dans	réceptacle de stockage	emboîtable	non
type de réceptacle	réservoir à lubrifiants	soubassement	embase
norme européenne	non	possibilité de passage au-dessous	non
capacité	1500 l	matériau	polyéthylène haute pression
hauteur	1950 mm	équipement bac	indication de niveau et de fuite optique
longueur	1630 mm	couvercle	oui

largeur	800 mm	type de couvercle	couvercle à vis
convient pour aliments	non	dispositif de support	poignées
considération comme matière dang	huile neuve et usagée	Poids	151 kg
gerbable	non		

Accessoires

206195		Clé, pour réservoir à lubrifiants, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre)
206198		Pompe, pour réservoir à lubrifiants
522815		tube d'aspiration, pour réservoir à lubrifiants avec capacité 1500 l