

KERN thermoprinter voor tafelweegschaal

met netadapter 230V/50 Hz

Artikelnummer: 208532



KERN thermoprinter voor het afdrucken van weeggegevens

thermoprinter voor tafelweegschaal



- met netadapter 230V/50 Hz

Technische details

type weegschaal	accessoire	WEEE-apparaattoort	klein apparaat cat. 5
voor weegschaaltype	tafelweegschaal	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	1,1 kg
WEEE-registratienummer	DE80821200		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs