

Drehstapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 150 x 300 x 200 mm, Inhalt 6 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 186962



Drehstapelbehälter

zur optimalen Ausnutzung der Lagerfläche

Drehstapelbehälter


- Höhe x Länge x Breite 150 x 300 x 200 mm
- Inhalt 6 l
- Auflast 100 kg
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfach zu tragen durch Tragegriffe
- Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



| | | | |
|-------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Wandkonstruktion | geschlossen |
| Euronorm | ja | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Inhalt | 6 l | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Höhe | 150 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Länge | 300 mm | rollenbahnggeeignet | ja |

| | | | |
|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 200 mm | Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Auflast | 100 kg | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +90 °C |
| Material | Polypropylen | Tragevorrichtung | Tragegriffe |
| recyclbar | ja | Farbe | blau |
| stapelbar | ja | Garantie | 5 Jahre |
| nestbar | ja | Gewicht | 1,5 kg |
| faltbar | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 187138 |  | Auflagedeckel, Aus Polystyrol, für Drehstapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, Länge x Breite 300 x 200 mm, in grau |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |